

Синоптофоры INAMI, Япония

L-2510HB, L-2510B



Синоптофоры L-2510HB и L-2510B

предназначены для проверки, измерения, тренировки и улучшения бинокулярного зрения пациента (лечение **косоглазия и амблиопии**). Окуляры со встроенными зеркалами позволяют врачу обследовать роговицу глаза и синхронно проецировать слайды с различными изображениями во время диагностики и лечения. **Синоптофор** имеет лампу-вспышку с регулируемой частотой мерцания от 30 до 150 раз в минуту. **Шестнадцать пар** цветных слайдов с различными фигурами и пара слайдов для контрольного обследования.

- Межзрачковое расстояние: от 45 мм до 80 мм;
- Угол вращения: +/- 20°;
- Лампа: 8 В, 0.7 А (L2510-V1); 8 В, 3 А (L3710-V0);
- Питание: 100 В, 120 В, 220 В; 50/60 Гц;
- Размеры: 552 x 320 x 392 мм;
- Вес: 18 кг.

Перемещение подбородника:

- Вертикальное перемещение: 60 мм;
- Горизонтальное перемещение: 45 мм.

Типы вспышек:

- Синхронно слева и справа;
- Попеременно слева и справа;
- Только слева или только справа, при этом другая сторона постоянно освещена;
- Только слева или только справа.

Исполнения:

- L-2510B - Синоптофор со стандартными слайдами;
- L-2510HB - Синоптископ (синоптор) со стандартными слайдами и поляризационными фильтрами по Гайдингеру (для исследования функционального состояния макулы).